


**Juego de llaves combinadas estrella/boca, Cantidad de herramientas: 20****Datos de pedido**

Número de pedido	952505 20
GTIN	4062406153069
Clase de artículo	91A

**Descripción****Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952505: 1 ud.

HOLEX Llave combinada de estrella/boca, n.º 613950, tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: 1 ud. cada

**Descripción técnica**

Cantidad de herramientas	20
Profundidad	500 mm
Anchura en G	10
Profundidad en G	20
Anchura	250 mm
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso	2,587 kg

Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×20
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón	100 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952505	952001 952505
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613950 22
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613950 24
Llave combinada Ancho de llave 9 mm	613950 9
Llave combinada Ancho de llave 11 mm	613950 11
Llave combinada Ancho de llave 6 mm	613950 6
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613950 5,5
Llave combinada Ancho de llave 12 mm	613950 12
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613950 18
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613950 16
Llave combinada Ancho de llave 27 mm	613950 27
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613950 19
Llave combinada Ancho de llave 15 mm	613950 15
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613950 17
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613950 13
Llave combinada Ancho de llave 20 mm	613950 20
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613950 10
Llave combinada Ancho de llave 14 mm	613950 14
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613950 7
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613950 21
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613950 8

