


Garant GRIDLINE

**Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg, 36×24G,  
Altura frontal de cajón: 150mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 931356 150    |
| GTIN              | 4062406132248 |
| Clase de artículo | 9GK           |

**Descripción****Ejecución:**

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Imprescindible para todos los carros de montaje.

Capacidad de carga de 200 kg.

**Idóneo para:**

Carcasa de armario de herramientas 40×28G n.º 931335.

**Suministro:**

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

**Lacado:**

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Descripción técnica**

|  |            |
|--|------------|
| Altura frontal                             | 150 mm     |
| Desbloqueo individual de cajones           | Monomanual |
| Cajones superficie útil en G               | 36×24      |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg     |

|   |  |
|---|--|
| Peso  | 20 kg  |
| Altura útil                                 | 125 mm   |
| Profundidad útil en G                       | 24   |
| Anchura útil en G                           | 36   |
| Intervalo de empleo                         | Carro de montaje   |
| Profundidad útil                            | 600 mm   |
| Anchura útil                                | 900 mm   |
| con cajones desbloqueo individual           | sí   |
| Grosor material                             | 1,2 mm   |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)   | 100 %  |
| Selección del color                         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 36×24G   |
| Tipo de producto                            | Cajón  |

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Desbloqueo individual de los cajones monomanual<br>Anchura útil de cajón en G 36 | 951020 36 |
| Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10                                 | 951025 10 |
| Juego de tiras de rotulación 10 piezas Anchura útil de cajón en G 36             | 951030 36 |
| Cubierta de PVC para juego de tiradores 10 piezas Anchura útil de cajón en G 36  | 951032 36 |