



## Maleta para herramientas "BIG Twin" de electricista, 63 piezas, Cantidad de herramientas: 63



### Datos de pedido

Número de pedido	680101 63
GTIN	4003773084228
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Amplio surtido de herramientas de electricista en maleta para herramientas de alta calidad, apertura por ambos lados.

#### Contenido:

Nivel de burbuja para electricistas: 1 ud. n.º 467415 tam. 430  
 Nivel de burbuja de bolsillo Electric: 1 ud. n.º 467484 tam. 70  
 Llave de dos bocas "JOKER": 1 ud. tam. 10x13 mm  
 Llave multifuncional TwinKey®: 1 ud. n.º 623550  
 Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, 28 piezas: 1 ud. n.º 630295 tam. S  
 Destornillador Pozidriv, aislado conforme a VDE: 1 ud. tam. 1  
 Destornillador para ranuras, aislado conforme a VDE: 1 ud. tam. 3,5 mm  
 Surtido VDE Kraftform Kompakt, 16 piezas: 1 ud. similar a n.º 667260  
 Alicates universales de punta, cromados, aislados conforme a VDE: 1 ud. n.º 701655 tam. 145  
 Alicates regulables Cobra® atramentados: 1 uds. n.º 705800 tam. 180  
 Alicates de boca redonda plana acodados aislados según VDE: 1 uds. n.º 713700 tam. 200  
 Alicates de corte lateral mod. fuerte, cromado, aislado conforme a VDE: 1 uds. n.º 723500 tam. 200  
 Alicates de corte lateral, cromado, aislado conforme a VDE: 1 uds. n.º 725300 tam. 160  
 Herramienta pelacables universal ErgoStrip®: 1 ud. n.º 728091 tam. 8-13

Alicates pelacables hasta 10 mm<sup>2</sup>: 1 uds. n.º 728630 tam. 10  
 Alicates de instalación, aislado según VDE: 1 uds. n.º 728787 tam. 200  
 Alicates de engarce para virolas de cable hasta 16 mm<sup>2</sup>: 1 ud.  
 Cinceles para electricistas: 1 ud. n.º 743000 tam. 250  
 Martillo de cerrajero: 1 ud. tam. 300 g  
 Tenazas llave: 1 uds. n.º 813700 tam. 180  
 Navaja pelacables fija, aislada conforme a VDE: 1 ud. n.º 844410

**Nota:**

**La entrega tiene lugar con el equipamiento completo en una maleta para herramientas.**

**Descripción técnica****Accesorios**

Cuchillo pelacables fijo completamente aislada según VDE	844410
Herramienta pelacables universal ErgoStrip® para Ø de cable 8-13 mm	728091 8-13
Tenazas llave Longitud total 180 mm	813700 180
Alicates de instalación Aislados conforme a VDE Longitud total 200 mm	728787 200
Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE Longitud total 200 mm	723500 200
Cinceles para electricistas Longitud total 250 mm	743000 250
Nivel de burbuja para electricistas Longitud 430 mm	467415 430
Alicates universales de punta, cromados Aislados conforme a VDE Longitud total 145 mm	701655 145
Alicates de boca redonda plana acodados Aislados conforme a VDE Longitud total 200 mm	713700 200
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 28 piezas Tipo S	630295 S
Nivel de burbuja de bolsillo Electric Longitud 70 mm	467484 70
Llave multifuncional TwinKey®	623550
Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 180 mm	705800 180

Alicates pelacables Para sección transversal de los  
conductores 10 mm<sup>2</sup>

728630 10

Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE  
Longitud total 160 mm

725300 160