



Lijadora angular de batería GWS, Tipo: 18-125V-LI



Datos de pedido

Número de pedido	077120 18-125V-LI
GTIN	
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería extremadamente de alta potencia de 18 V con forma constructiva compacta:

- **Duración muy larga gracias al robusto motor de 4 polos con protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **Preselección de la velocidad de giro en 3 niveles y posibilidad de ajuste personalizado de la herramienta a través de la aplicación Bosch My Tools.**

Suministro:

Sin baterías ni cargador. Incluye L-BOXX, caperuza protectora a prueba de torsión, brida receptora, tuerca de apriete, empuñadura adicional, inserto L-BOXX de 1/1 para aparato y cargador, llave de dos agujeros.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073854 y n.º 073866.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Ø máximo de muela	125 mm
Peso	2,3 kg
Quality Dress	GWS 18-125 V-LI

Protección contra sobrecargas	sí
Parada kick back	no
Arranque suave	no
Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Profundidad de corte máxima	34 mm
Velocidad de giro máxima	10000 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Bloqueo contra re arranque	sí
Conexión de hombre muerto	no
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073853 B18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073867 C18
Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073865 C18
Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073857 C18
Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073856 C18
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C

Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

073858 C18

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V

073854 B18

Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

073863 C18