



Taladro-atornillador de batería, Tipo: M18CBLDD-2



Datos de pedido

Número de pedido	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con **vigilancia de compartimentos individuales** e **indicador del estado de carga**. Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada. **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC** con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso. Con motor sin escobillas que requiere poco mantenimiento, con un par de giro elevado. **Sistema electrónico REDLINK™**, gestión segura de la carga con **protección contra sobrecarga** para vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.

Ventaja:

Sistema electrónico REDLINK™.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li Red M18, cargador M12-18C, clip de cinturón, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073816, n.º 073827 y n.º 073840.

Descripción técnica

Quality Dress	M18CBLDD-202C
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 500 min ⁻¹
Peso	1,5 kg
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Empleo típico	Strong
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Par de giro máximo duro	60 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	1800 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en madera	52 mm
Capacidad de la batería	2 Ah
Embalaje	Maleta de transporte
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Tensión de batería	18 V
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladro-atornillador

Accesorios

Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1
Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18