

Garant GRIDLINE

Armario auxiliar con cajones CNC, 26×20G, Altura mm / Tipo: 1025/6**Datos de pedido**

Número de pedido	970755 1025/6
GTIN	4062406163570
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario auxiliar de herramientas en 60×28G, con cajones 26×20G. **Con puertas correderas**, cierre central por medio de tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico, reborde contra caída por rodadura en 3 lados y **estera de caucho ranurado**. **Sin seguro de extracción individual**. Los cajones y los estantes extraíbles se pueden instalar en ambas mitades del armario, sin una división central. Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Capacidad de carga de los cajones y estantes extraíbles **200 kg**. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm.

Colocación:

Cantidad de cajones (n.º 930635 tam. 75): 2

Cantidad de estantes extraíbles (n.º 930656 tam. 75): 4

Lacado:

Cuerpo, estantes extraíbles y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y cara frontal de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**. **Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035**.

Nota:

Para el almacenamiento de herramientas se necesita un soporte de cajón n.º 970708.

Descripción técnica

Peso	205 kg
Altura útil	900 mm

Profundidad	700 mm
Cajón anchura útil	650 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Anchura	1500 mm
Altura	1025 mm
Cajones superficie útil en G	26×20
Cajón anchura útil en G	26
Cajón profundidad útil en G	20
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×20G
Tipo de producto	Armario auxiliar para máquinas CNC

Accesorios

Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930635 75
Estante extraíble200 kg Altura de montaje 75 mm	930656 75
Armario auxiliar con puertas correderascon reborde contra caída por rodadura Altura 1025 mm	932130 1025
Tirador deslizante para GridLine Tipo HU12	914226 HU12