

Garant GRIDLINE

Armario vertical con departamentos extraíbles guiados por el fondo equipado con alojamientos para herramientas, Para mangos de herramientas: HSK63



Datos de pedido

Número de pedido	971655 HSK63
GTIN	4062406165635
Clase de artículo	9GI

Descripción

Ejecución:

Armario vertical en 30×28G con departamentos extraíbles guiados por el fondo. Cerrable mediante tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Los bastidores galvanizados por inmersión en caliente de los departamentos de extracción están perforados frontalmente a intervalos de 37 mm para el asiento de soportes para herramientas, rieles de soporte y chapas perforadas.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, departamentos de extracción antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

En el caso de departamentos de extracción de 330 mm se adaptan 2 soportes uno junto al otro. Los armarios verticales solo se pueden instalar en **bases absolutamente horizontales.** Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 700 mm

Anchura en G: 30

Profundidad en G: 28

Bandeja telescópica vertical cajón anchura: 160 mm

Descripción técnica

Para mangos de herramientas	HSK 63
Peso	310 kg
Bandeja telescópica vertical cajón anchura	160 mm
Anchura	750 mm
Cantidad de departamentos extraíbles	4
Cantidad portaherramientas	336
Altura	2000 mm
Cantidad soportes para herramientas n.º 970130	24
Distancia del eje A	76 mm
Departamento vertical extraíble, altura útil	1750 mm
Anchura en E	36U
Profundidad	700 mm
Profundidad en G	28
Anchura en G	30
Grosor material	1,2 mm
Departamento vertical capacidad de carga	600 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	2400 kg
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	Armario vertical con insertos modulares
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario vertical para cargas pesadas CNC

Accesorios

Inserto de plástico Tipo HSK63

947390 HSK63

Soporte para herramientas con alojamientos para
herramientas Para mangos de herramientas HSK63

970130 HSK63