



Juego de bases paralelas, Longitud: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	366704 125
GTIN	4045197761200
Clase de artículo	32D

Descripción

Ejecución:

HOLEX – modelo estándar. Tolerancia de altura y emparejamiento 0,01 mm. Guardadas en caja de madera (como en la imagen). Dureza: 60 HRC.

Rectificado de precisión por pares.**Aplicación:**

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Contenido:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Nota:

Tam. 125 – 200: 1 mm creciente; se pueden conseguir todas las dimensiones, excepto 9 mm. Consultar los soportes de recambio en la lista de piezas de recambio.

Descripción técnica

Longitud	125 mm
Cantidad regletas	24 par

Tipo de producto

Bases paralelas

Accesorios

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 14x42 mm

366711 14X42

Caja de madera de repuesto para bases paralelas Tipo S2

366754 S2

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 12x40 mm

366711 12X40

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 12x15 mm

366711 12X15

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 12x35 mm

366711 12X35

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 12x20 mm

366711 12X20

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 14x17 mm

366711 14X17

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 10x18 mm

366711 10X18

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 10x38 mm

366711 10X38

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 10x13 mm

366711 10X13

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 14x22 mm

366711 14X22

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 8x11 mm

366711 8X11

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 8x16 mm

366711 8X16

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 8x21 mm

366711 8X21

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704
tam. 125 Ancho x Altura 14x27 mm

366711 14X27

Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 8X36 mm	366711 8X36
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 14X37 mm	366711 14X37
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 10X23 mm	366711 10X23
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 10X28 mm	366711 10X28
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 14X32 mm	366711 14X32
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 8X26 mm	366711 8X26
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 12X30 mm	366711 12X30
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 10X33 mm	366711 10X33
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 12X25 mm	366711 12X25
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 8X31 mm	366711 8X31