

Garant

Cono para fresas portaplacas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, SK 50 A = 120, Ø de mandril d1: 22mm


Datos de pedido

Número de pedido	301135 22
GTIN	4045197762917
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Alcance corto.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₄	19 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	22
Longitud de voladizo medida A	120 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22

Ø exterior D	48 mm
Ø de mandril d ₁	22 mm
Ø de sujeción D ₁	22 mm
Adaptador	SK 50 A = 120
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm	309860 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
	308785 50

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308830 50

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308820 50

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308660 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308765 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 22 mm

309860 22

Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308600 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308620 50

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308615 50

Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm

309840 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308650 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50

308740 50