

**Surtido complementario 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 23****Datos de pedido**

Número de pedido	953754 23
GTIN	4062406157296
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para :

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (A × P).

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953754: 1 ud.

Vaso de 12 caras HOLEX n.º 642520 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras HOLEX n.º 643320 tam. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Anchura: 200 mm

Profundidad: 500 mm

Anchura en G: 8

Profundidad en G: 20

Peso: 3,658 kg

Descripción técnica

Peso	3,658 kg
Cantidad de herramientas	23
Profundidad	500 mm
Anchura	200 mm
Profundidad en G	20
Anchura en G	8
Ejecución	con llave de vaso
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	8x20
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642520 27
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642520 11
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 14 mm	643320 14
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642520 16
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 8 mm	643320 8
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642520 12
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642520 21
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642520 17
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 953754	952001 953754
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642520 18
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 7 mm	643320 7
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642520 30

Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642520 15
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642520 19
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 6 mm	643320 6
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 5 mm	643320 5
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642520 24
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642520 32
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642520 22
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 10 mm	643320 10
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642520 10
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 12 mm	643320 12
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642520 13
Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642520 14