




Juego de herramientas de molear, Tamaño de vástago / placa: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	290025 20
GTIN	4030741656859
Clase de artículo	29H

Descripción

Contenido:

1 ud. herramienta de moledado de n.º 290000 y de n.º 290010: Tam. 20
 3 ud. moleta de cada tam. n.º 290161: Tam. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5
 1 ud. moleta de n.º 290176 y de n.º 290181: Tam. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

Descripción técnica

Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RBL 2×BR
para el perfil de la moleta	RAA 1×AA
para el perfil de la moleta	RAA 2×AA
para el perfil de la moleta	RBR 1×BL
para el perfil de la moleta	RGV30° 1×GE30°
para el perfil de la moleta	RGV30° 1×GE30°
para el perfil de la moleta	RBL 1×BR
para el perfil de la moleta	RBR 2×BL

para el perfil de la moleta	RGE30° BL/BR30°
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR45°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/0,8 mm	290181 20X8/0,8
Herramienta de moletearuniversal Tamaño del mango 20 mm	290010 20
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/1,0 mm	290176 20X8/1,0
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/1,6 mm	290161 20X8/1,6
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/1,5 mm	290176 20X8/1,5
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/1,6 mm	290176 20X8/1,6
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/1,0 mm	290161 20X8/1,0
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/1,6 mm	290181 20X8/1,6
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/1,0 mm	290181 20X8/1,0
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/0,8 mm	290176 20X8/0,8
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/1,5 mm	290181 20X8/1,5
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/1,5 mm	290161 20X8/1,5
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 20X8/0,8 mm	290161 20X8/0,8