



Surtido de llaves acodadas "Rainbow", Cantidad de herramientas: 16



Datos de pedido

Número de pedido	955130 16
GTIN	2050002004573
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955130: 1 ud.

Llave acodada para Torx® n.º 624850 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 ud. cada

Llave acodada de 6 caras con cabeza esférica n.º 627140 tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: 1 ud. cada

Descripción técnica

Anchura	383 mm
Profundidad	115 mm
Cantidad de herramientas	16
Ejecución	con destornillador
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Tablero de sombras	115 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo Perfil Torx® TX6	624850 TX6
Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo Perfil Torx® TX20	624850 TX20
Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo Perfil Torx® TX25	624850 TX25
Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo Hexágono 2 mm	627140 2
Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo Perfil Torx® TX15	624850 TX15
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955130	952001 955130
Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo Hexágono 8 mm	627140 8
Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo Perfil Torx® TX8	624850 TX8
Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo Hexágono 4 mm	627140 4
Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo Hexágono 6 mm	627140 6
Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo Hexágono 3 mm	627140 3
Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo Hexágono 5 mm	627140 5
Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo Hexágono 1,5 mm	627140 1,5
Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo Perfil Torx® TX10	624850 TX10
Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo Perfil Torx® TX7	624850 TX7
Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo Hexágono 2,5 mm	627140 2,5
Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo Perfil Torx® TX9	624850 TX9

