



Surtido de herramientas universal 20 piezas, Cantidad de herramientas: 20



Datos de pedido

Número de pedido	680155 20
GTIN	4062406158910
Clase de artículo	61H

Descripción

Aplicación:

Caja clasificadora de plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y 2 cierres rápidos. Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** con una forma especial.

Contenido:

Cinta métrica enrollable con mirilla: 1 ud. n.º 462201 tam. 2,5
 Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica: 1 ud. n.º 627132 tam. 9 (9 piezas)
 Destornillador Plano: 1 ud. n.º 660030 de cada tam. 2,5; 4; 5,5
 Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 667690 tam. 1; 2
 Alicates universales: 1 ud. n.º 700940 tam. 160
 Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750110 tam. 200
 Tijeras de trabajo: 1 ud. n.º 769240 tam. 175
 Tenazas llave: 1 ud. n.º 813500 tam. 180
 Cúter universal con cuchillas cortantes rompibles: 1 ud. n.º 845020

Nota:

La entrega tiene lugar con el equipamiento.

Además, el surtido ofrece espacio para 4 cajas para piezas pequeñas n.º 951251 2x3/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

Grado de llenado de un cajón en G: 8x20

Longitud: 508 mm

Anchura: 292 mm

Altura: 60 mm

Descripción técnica

Anchura	292 mm
Altura	60 mm
Longitud	508 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Número de piezas	20
Grado de llenado de un cajón en G	8x20

Accesorios

Caja modular Tipo 4-1	630310 4-1
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueo cromado Número de destornilladores 9	627132 9
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 200 g	750110 200
Tenazas llave Longitud total 180 mm	813500 180
Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 50 mm Ancho×Profundidad en G / modelo 2X3/1	951251 2X3/1
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene® de 2 componentes Anchura de filo b 2,5 mm	660030 2,5
Cúter universal con mango de 2 componentes con 3 cuchillas, 18 mm	845020
Tijeras de trabajo con revestimiento de titanio Longitud total 175 mm	769240 175
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene® de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660030 4
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m	462201 2,5
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene® de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667690 1

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene® de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660030 5,5
Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 160 mm	700940 160
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene® de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667690 2
Caja modular Tipo 4	630305 4