



## Surtido de puntas con herramienta de accionamiento y vasos 65 piezas, ESD



### Datos de pedido

Número de pedido	676175
GTIN	4010995399719
Clase de artículo	63K

### Descripción

#### Ejecución:

Todos los tamaños pequeños habituales con asiento para puntas de 4 mm incluidos en el surtido. Carraca para puntas con ángulo de ajuste de 5°. Mango ESD con tornillo de precisión para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

#### Contenido:

Puntas, longitud 28 mm, 4 mm para Phillips: 1 ud. de cada tam. 000; 00; 0; 1

Puntas, longitud 28 mm, 4 mm para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm

1 ud. de cada tam. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 pulgada

Puntas, longitud 28 mm, 4 mm para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Puntas, longitud 28 mm, 4 mm para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Puntas, longitud 28 mm, 4 mm para Pentalobe: 1 ud. de cada tam. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6

Insertos para llaves de vaso, para hexágono exterior: 1 ud. de cada tam. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm

1 ud. de cada tam. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 pulgada

Adaptador: 1 ud. de mango de puntas de 1/4 pulgada, hexágono interior de 4 mm

Llave de carraca para puntas: 1 ud., para puntas C 6,3 y E 6,3; con rueda para pulgar

Prolongación de 4 mm: 1 ud. 100 mm

Mango ESD con tornillo de precisión con asiento de 4 mm: 1 ud. 110 mm

## Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador Pentalobe
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Dentado múltiple
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Herramienta de puntas