

Garant**Carro transportador CNC con ruedas de caucho macizo, Anchura útil: 627mm****Datos de pedido**

Número de pedido	970046 627
GTIN	4062406163129
Clase de artículo	91L

Descripción**Ejecución:**

Chasis y estructura de chapa de acero con paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para la incorporación de rieles soporte y soportes para herramientas. Con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas (Ø 160 mm), inmovilizables, y 4 manijas grandes proporcionan un buen apoyo y un manejo seguro en el sector de talleres. Incluye bandeja de chapa de acero (L x Anch x P 150 x 452 x 30 mm).

Suministro:

Carro transportador con 2 paredes laterales, con tirador deslizante y ruedas de caucho macizo.

Lacado:

Chasis y paredes laterales gris ratón RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Encontrará rieles de soporte adecuados para GARANT soportes para herramientas tool-UNIT en n.º 970110, GARANT tool-UNIT en n.º 971000. Soportes para herramientas adecuados en el n.º 970125 o 970130.

Descripción técnica

Altura	1200 mm
--------	---------

Anchura útil	627 mm
Capacidad de carga máxima	400 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Profundidad	800 mm
Número de rieles soporte (por lado)	2
Superficie de la base anchura	675 mm
Anchura	675 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Superficie de base profundidad	800 mm
Material rueda	Caucho macizo
Ø rueda	160 mm
Número de portaherramientas (por lado)	4
Grosor material	0,9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carro transportador CNC

Accesorios

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK63	970130 HSK63
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C6	970130 C6
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK40	970130 SK40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C8	970130 C8
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI20	970130 VDI20
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK100	970130 HSK100

Riel soporte para soportes para herramientas Tool Unit Anchura 627 mm	970110 627
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas 0	970130 0
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI30	970130 VDI30
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK30	970130 SK30
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C4	970130 C4
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI40	970130 VDI40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK80	970130 HSK80
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK40	970130 HSK40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK50	970130 HSK50
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK50	970130 SK50
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C5	970130 C5