

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas de CNC completo con cajones, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1025/3**Datos de pedido**

Número de pedido	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Armario con cierre centralizado por cerradura de pasador cilíndrico. Reborde contra caída por rodadura en 3 lados y **estera de goma acanalada. Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios** para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg. Cajón a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg.**

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, cara frontal de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Para el almacenamiento de herramientas se necesita un soporte de cajón n.º 970705.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 26×24

Anchura: 750 mm

Profundidad: 700 mm

Altura útil: 900 mm
 Cajón anchura útil: 650 mm
 Cajón profundidad útil: 600 mm
 Cajón anchura útil en G: 26

Descripción técnica

Peso	144 kg
Cajones superficie útil en G	26x24
Cajón profundidad útil	600 mm
Cajón anchura útil	650 mm
Altura útil	900 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Anchura	750 mm
Cajón anchura útil en G	26
Profundidad	700 mm
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G	26x24G
Tipo de producto	Armario de herramientas CNC con cajones

Accesorios

Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931165 300
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21

