



## Surtido de puntas universal 30 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	675791
GTIN	4013288191595
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

#### Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675200 2 uds. tam. 1/25; 3 uds. tam. 2/25; 1 ud. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675380 2 uds. tam. 1/25; 3 uds. tam. 2/25; 1 ud. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.º 675240 1 ud. de cada tam. 3; 4; 5; 6; 8

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: similar a n.º 675550 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: N.º 675350 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. tam. 1,0 × 5,5

Mango de acoplamiento "Rapidaptor": 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

### Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Quality Dress	Bit-Check 30 Universal 1
Tipo de producto	Herramienta de puntas

## Accesorios

Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión dura Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675380 2/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX25	675350 TX25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 8 mm	675240 8
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX20	675350 TX20
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX40	675350 TX40
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 3 mm	675240 3
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675200 1/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 4 mm	675240 4
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 5 mm	675240 5
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675520 1/25

Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 6 mm	675240 6
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsióndura Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675380 3/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675200 3/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX10	675350 TX10
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX30	675350 TX30
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsióndura Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675380 1/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675200 2/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro Perfil Torx® TX15	675350 TX15