

Garant**Juego de piedras de esmerilado de CBN, 10 unidades B126, CBN, Número de piedras de esmerilado: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	552820 10
GTIN	4045197803146
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Surtido con piedras de esmerilado seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales. Ø mango 3 mm.

Aplicación:

Para **todos los aceros templados, bonificados y de alta aleación.**

Suministro:

1 piedra de esmerilado de cada forma.

Cilindro n.º 552550 tam. 1; 2; 3; 4; 5; bola n.º 552650 tam. 1; 2; 3; 4; 6.

Descripción técnica

Ø de mango	3 mm
Número de piedras de esmerilado	10
Medio abrasivo	Nitruro de boro cúbico
Símbolo de medio abrasivo	CBN

Tipo de producto

Piedra de esmerilado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	20-30 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado	20-30 m/s	H
Acero < 60 HRC	adecuado	20-30 m/s	H
Acero < 67 HRC	adecuado	20-30 m/s	H
INOX	adecuado	20-30 m/s	
Ti	adecuado	20-30 m/s	
GG(G)	adecuado	20-30 m/s	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Piedras de esmerilado de CBNgalvanizado B126 Ø del cabezal 5 mm

552550 5

Piedras de esmerilado de CBNgalvanizado B126 Ø del cabezal 4 mm

552550 4

Piedras de esmerilado de CBNgalvanizado B126 Ø del cabezal 6 mm

552650 6

Piedras de esmerilado de CBNgalvanizado B126 Ø del cabezal 1 mm

552550 1

Piedras de esmerilado de CBNgalvanizado B126 Ø del cabezal 4 mm

552650 4

Piedras de esmerilado de CBNgalvanizado B126 Ø del cabezal 2 mm

552650 2

Piedras de esmerilado de CBNgalvanizado B126 Ø del cabezal 3 mm

552550 3

Piedras de esmerilado de CBNgalvanizado B126 Ø del cabezal 1 mm

552650 1

Piedras de esmerilado de CBNgalvanizado B126 Ø del
cabezal 3 mm

552650 3

Piedras de esmerilado de CBNgalvanizado B126 Ø del
cabezal 2 mm

552550 2