

**Garant****Cono para fresas portaplacas cilíndrico, SK 50 A = 400, Ø de mandril d1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	301148 16
GTIN	4045197761903
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con RFID/perforación Ballufchip.
- Superficie de apoyo del collar ampliada.

**Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**

**Ventaja:**

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

**Suministro:**

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

**Partes opcionales:**

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

**Nota:**

Otros tamaños a petición.

**Descripción técnica**

Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	17 mm
Longitud de voladizo medida A	400 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Peso	5,2 kg
Adaptador	SK 50 A = 400
Norma	DIN 6357

Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas

## Accesorios

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm	309840 16
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm	309840 50
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
	308760 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308820 50

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308610 50

Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308660 50

Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308620 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308765 50

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

308830 50