

**Prolongación para cabezal de cuchilla corta, Ø de mandril d1: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	301105 32
GTIN	4045197778451
Clase de artículo	32B

Descripción**Ejecución:**

Espiga de alojamiento, perforación y superficies de contacto rectificadas en el collar.

Aplicación:

Para la prolongación flexible de conos para fresas portaplacas. Variante económica para evitar caros modelos a medida. 3 posibilidades de uso: prolongación corta (45 mm) o larga (70 mm) o combinación de máx. dos prolongaciones cortas (2×45 mm).

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas adecuado.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Tornillo de recambio n.º 301107.

Descripción técnica

Longitud total L	45 mm
Ø de mandril d ₁	32 mm
Ø exterior D	78 mm
A	24 mm
Norma	DIN 6357

Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Anillo patrón

Accesorios

Tornillo de apriete para prolongación 45 mm para Ø de espiga D1 40 mm	301107 40
Llave especial Para Ø de mandrino 27 mm	309840 27
Tornillo de apriete para prolongación 2 × 45 mm para Ø de espiga D1 40 mm	301109 40
Tornillo de apriete para prolongación 45 mm para Ø de espiga D1 22 mm	301107 22
Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm	309840 50
Llave especial Para Ø de mandrino 32 mm	309840 32
Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22
Tornillo de apriete para prolongación 45 mm para Ø de espiga D1 32 mm	301107 32
Tornillo de apriete para prolongación 2 × 45 mm para Ø de espiga D1 16 mm	301109 16
Llave especial Para Ø de mandrino 40 mm	309840 40
Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm	309840 16
Tornillo de apriete para prolongación 2 × 45 mm para Ø de espiga D1 32 mm	301109 32
Tornillo de seguridad para prolongación Para longitud de mandril L 45 mm	301111 45
Tornillo de apriete para prolongación 45 mm para Ø de espiga D1 27 mm	301107 27
Tornillo de apriete para prolongación 45 mm para Ø de espiga D1 16 mm	301107 16
Llave especial Para Ø de mandrino 13 mm	309840 13
Llave especial Para Ø de mandrino 60 mm	309840 60
	301109 27

Tornillo de apriete para prolongación 2 × 45 mm para Ø de espiga D1 27 mm

Tornillo de apriete para prolongación 2 × 45 mm para Ø de espiga D1 22 mm

301109 22