



## Lijadoras vibratorias GSS, Tipo: 230AVE



### Datos de pedido

Número de pedido	077328 230AVE
GTIN	3165140663779
Clase de artículo	03C

### Descripción

#### Ejecución:

**Lijadora vibratoria manejable y de pocas vibraciones de 300 W con preselección del número de revoluciones:**

- Las superficies de agarre ergonómicas con Softgrip permiten el manejo perfecto.
- Vibraciones mínimas gracias a la carcasa de motor desacoplada.
- Sistema de tensado para papel abrasivo que asegura el ajuste perfecto por apriete o por cinta Cierre por adherencia.
- Aspiración de polvo integrada mediante papel de lija con 8 taladros.
- Conexión directa para sistema de aspiración externo o caja de microfiltro.

#### Suministro:

Incluye caja de microfiltro, placa abrasiva, mango adicional.

#### Nota:

Encontrará plato lijador con Cierre por adherencia adecuado en el n.º 557576.

Consumo de potencia: 300 W

Papel de lija longitud (Cierre por adherencia): 184 mm

Papel de lija anchura (Cierre por adherencia): 92 mm

Papel de lija longitud (abrazadera): 230 mm

Papel de lija anchura (abrazadera): 92 mm

Carrera de circuito oscilante: 2,4 mm

### Descripción técnica

Papel de lija anchura (Cierre por adherencia)	92 mm
---	-------

Papel de lija anchura (abrazadera)	92 mm
Quality Dress	230AVE
Disposición de los agujeros	óctuple
Papel de lija longitud (Cierre por adherencia)	184 mm
Papel de lija alojamiento sujeción de apriete	sí
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Consumo de potencia	300 W
Número de oscilaciones	22000 min <sup>-1</sup>
Papel de lija alojamiento sujeción Cierre por adherencia	sí
Peso	2,4 kg
Papel de lija longitud (abrazadera)	230 mm
Carrera de circuito oscilante	2,4 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadora vibratoria

## Accesorios

Juego de papel abrasivo de 50 piezas Perforación 8 x Tamaño de grano 120	557576 120
Juego de papel abrasivo de 50 piezas Perforación 8 x Tamaño de grano 60	557576 60
Juego de papel abrasivo de 50 piezas Perforación 8 x Tamaño de grano 180	557576 180
Juego de papel abrasivo de 50 piezas Perforación 8 x Tamaño de grano 40	557576 40
Juego de papel abrasivo de 50 piezas Perforación 8 x Tamaño de grano 320	557576 320
Juego de papel abrasivo de 50 piezas Perforación 8 x Tamaño de grano 400	557576 400
	557576 100

Juego de papel abrasivo de 50 piezas Perforación 8 x  
Tamaño de grano 100

Juego de papel abrasivo de 50 piezas Perforación 8 x  
Tamaño de grano 80

557576 80

Juego de papel abrasivo de 50 piezas Perforación 8 x  
Tamaño de grano 240

557576 240