



Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 63 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	630021
GTIN	4018754261130
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; **vasos** según DIN 3124.

Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M20.

Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M18.

Para Torx® exteriores con rosca M3 – M14. Para Torx® interiores con rosca M2,5 – M14.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 9 ud. n.º 631000 tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Vaso de 1/2 pulgada de 6 caras: 10 uds. n.º 642200 tam. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Vasos de 1/4 pulgada para Torx®: 5 uds. n.º 631500 tam. E4; E5; E6; E7; E8

Vasos de 1/2 pulgada para Torx®: 7 uds. n.º 642700 tam. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Vasos de punta de 1/4 pulgada, de 6 caras: 3 uds. n.º 631700 tam. 3; 4; 5

Vasos de punta de 1/2 pulgada, de 6 caras: 5 uds. n.º 643200 tam. 6; 8; 10; 12; 14

Vasos de punta de 1/4 pulgada para Torx®: 6 uds. n.º 631801 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Vasos de punta de 1/2 pulgada para Torx®: 7 uds. n.º 643650 tam. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 633000 tam. 116

Mango transversal 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641300 tam. 300

Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632800 tam. 150

Prolongaciones 1/4 pulgada: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150

Prolongaciones 1/2 pulgada: 2 uds. n.º 641000 tam. 130; 255
 Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 633500 tam. 1/4
 Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641600 tam. 1/2
 Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632000 tam. 1/4
 Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 640100 tam. 1/2
 Almacenamiento en: Caja de plástico ABS
 Altura: 82 mm
 Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul
 Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul
 Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-30 mm
 Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-14 mm

Descripción técnica

Número de piezas	63
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-30 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-14 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	481 mm
Anchura	288 mm
Altura	82 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Carraca reversible, 1/4 pulgada Tipo 1/4	632000 1/4
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E8	631500 E8

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642200 24
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX8	631801 TX8
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E18	642700 E18
Carraca conmutable, 1/2 pulgada Tipo 1/2	640100 1/2
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642200 30
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643200 8
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631000 5
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E7	631500 E7
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642200 22
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 3 mm	631700 3
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E4	631500 E4
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX27	643650 TX27
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm	641300 300
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX55	643650 TX55
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E5	631500 E5
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX20	631801 TX20
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E24	642700 E24
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX45	643650 TX45
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643200 6
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631000 5,5
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643200 12
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E20	642700 E20
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642200 16
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642200 21
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633000 116
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631000 6
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX10	631801 TX10

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643200 10
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642200 18
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642200 17
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641600 1/2
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX9	631801 TX9
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631000 4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643200 14
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631000 10
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX25	631801 TX25
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642200 19
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX30	643650 TX30
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX15	631801 TX15
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631000 11
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633500 1/4
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 4 mm	631700 4
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632400 150
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E6	631500 E6
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E10	642700 E10
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 5 mm	631700 5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631000 9
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E12	642700 E12
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642200 27
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E14	642700 E14
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631000 7
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX40	643650 TX40

Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX60	643650 TX60
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642200 13
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632800 150
Vaso de punta para Torx®, 1/2 pulgada Perfil Torx® TX50	643650 TX50
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255
Vaso de 1/2 pulgada para Torx® Perfil Torx® E16	642700 E16
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631000 8
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632400 50