



## Aparato de ajuste previo, Tipo: VG1/US



### Datos de pedido

Número de pedido	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Clase de artículo	31E

### Descripción

#### Ejecución:

- Pantalla táctil de 15 pulgadas, manejo intuitivo y sencillo a través de símbolos.
- Con dispositivo calibrador en el alojamiento base.
- Bandejas.
- Ajuste rápido de los dos ejes (X / Z) individualmente o simultáneamente.
- Ajuste preciso de los dos ejes (X / Z).
- Husillo con indexación de  $4 \times 90^\circ$  y freno de husillo.

#### Aplicación:

Para la medición y el ajuste previo de las herramientas en la máquina/isla de máquinas-herramienta.

#### Suministro:

Incluye dispositivo calibrador en el alojamiento base, teclado, bandejas, limpiador de cantos de corte y software de medición en los principales idiomas.

#### Partes opcionales:

- Armario inferior n.º 354767.
- Reducciones n.º 354771 / 4773 / 4775 / 4777 / 4779.
- Impresora de etiquetas n.º 085505 tam. LW450 (DYMO).
- Etiquetas n.º 085565.

#### Nota:

La figura puede diferir del original.

Alojamiento base: SK50

Ajuste rápido: electromagnético

Procedimiento de medición: Procesamiento de imágenes pantalla táctil de 15 pulgadas

Control de medición: Electrónica de medición PC

Campo de medición X: 400 mm

Campo de medición Z: 500 mm

## Descripción técnica

Anchura base	860 mm
Control de medición	Electrónica de medición PC
Profundidad	590 mm
Alojamiento base	SK50
Campo de medición Z	500 mm
Ajuste rápido	electromagnético
Procedimiento de medición	Procesamiento de imágenes pantalla táctil de 15 pulgadas
Esfuerzo del husillo	100 kg
Campo de medición X	400 mm
Peso	150 kg
Altura	1060 mm
Anchura total	1500 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Instrumento de ajuste

## Accesorios

Reducción SK50 / HSK Alojamiento SK / Reducción HSK 50/ H50	354776 50/H50
Reducción SK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V30	354774 50/V30
Juego de etiquetas de dirección, color blanco Anchoxlargo de etiqueta 28X89 mm	085565 28X89
Reducción SK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V20	354774 50/V20

Limpiador de cantos de corte / pasta de posición	354788
Reducción SK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V25	354774 50/V25
Reducción SK50 / HSK Alojamiento SK / Reducción HSK 50/ H100	354776 50/H100
Reducción SK50 / PSC63 Alojamiento SK / Reducción PSC 50/C63	354778 50/C63
Reducción SK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V16	354774 50/V16
Reducción SK50 / HSK Alojamiento SK / Reducción HSK 50/ H63	354776 50/H63
Reducción SK50 / SK Alojamiento SK / Reducción SK 50/30	354772 50/30
Dispositivo de medición de centro de giro	354785
Reducción SK50 / HSK Alojamiento SK / Reducción HSK 50/ H40	354776 50/H40
Juego de etiquetas de dirección, color blanco Anchoxlargo de etiqueta 36X89 mm	085565 36X89
Reducción SK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V50	354774 50/V50
Reducción SK50 / SK Alojamiento SK / Reducción SK 50/40	354772 50/40
Impresora de etiquetas LabelWriter Tipo LW450	085505 LW450
Reducción SK50 / VDI Alojamiento SK / Reducción VDI 50/ V40	354774 50/V40
Armario inferior para VG1 n.º 354760	354765
Limpiador de pantallas TFT, Flatscreen Cleaner	083026
Funda protectora antipolvo, 2 piezas Tipo 1	354789 1