


Garant**Juego de bases paralelas, Longitud: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	366702 125
GTIN	4045197799265
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

GARANT – **ejecución de precisión.** Tolerancia de emparejamiento $\leq 0,004$ mm, tolerancia de anchura / altura $\leq 0,007$ mm, planitud e inclinación extremadamente precisas. Documentación guardada en atriles de material plástico especiales. Dureza: 60 HRC.

Rectificado de precisión por pares.**Aplicación:**

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Contenido:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Nota:

Tam. 125 – 200: Creciente en intervalos de 1 mm; se pueden alcanzar todas las medidas excepto 9 mm.

Soporte de recambio: ver lista de piezas de recambio. Creciente en intervalos de 1 mm (excepto 9 mm), por lo demás, se pueden alcanzar todas las medidas.

Descripción técnica

Longitud	125 mm
Cantidad regletas	24 par
Descripción de la forma	perpendicular
Descripción de la forma	liso
Descripción de la forma	paralelo
Tipo de producto	Bases paralelas

Accesorios

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 Ancho x Altura 12x40 mm	366711 12X40
Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 Ancho x Altura 12x35 mm	366711 12X35
Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 Ancho x Altura 12x20 mm	366711 12X20
Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 Ancho x Altura 10x23 mm	366711 10X23
Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 Ancho x Altura 12x25 mm	366711 12X25
Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 Ancho x Altura 14x37 mm	366711 14X37
Soportes de plástico para bases paralelas Tipo 125-200	366701 125-200
Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 Ancho x Altura 14x22 mm	366711 14X22
Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 Ancho x Altura 14x32 mm	366711 14X32
Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 Ancho x Altura 10x33 mm	366711 10X33
Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 Ancho x Altura 8x16 mm	366711 8X16
Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125 Ancho x Altura 8x11 mm	366711 8X11

Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 8X36 mm	366711 8X36
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 14X42 mm	366711 14X42
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 10X38 mm	366711 10X38
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 14X27 mm	366711 14X27
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 10X18 mm	366711 10X18
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 10X13 mm	366711 10X13
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 8X31 mm	366711 8X31
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 12X15 mm	366711 12X15
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 14X17 mm	366711 14X17
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 8X26 mm	366711 8X26
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 8X21 mm	366711 8X21
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 12X30 mm	366711 12X30
Pares individuales de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 125 Ancho×Altura 10X28 mm	366711 10X28