

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Portapinzas de sujeción, extrafino, con refrigeración interior, HSK-E 40 A = 75,
Gama de sujeción: 1-6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Clase de artículo	34F

Descripción**Ejecución:**

- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**
- **Mangos repasados en el torno fuertemente.**
- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **La pinza portapieza se sujeta con una tornillo de amarre por detrás a través del plato; no se necesita ninguna tuerca de apriete.**

Ventaja:

Superficie de trabajo amplia y contorno optimizado para vibraciones reducidas. Refrigeración mediante pinzas de sujeción a través de la herramienta o a lo largo del mango. La forma constructiva extremadamente delgada permite un mecanizado también en piezas de difícil acceso, p. ej. para la fabricación de moldes y herramientas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

Suministro:

Incluye tornillo de amarre y llave con mango transversal.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ALBRECHT n.º 309572 y 309573.

Llave de vaso n.º 309890, **pinzas portapiezas GARANT n.º 309563.**

Descripción técnica

Ø exterior D	44 mm
--------------	-------

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Gama de sujeción	1 - 6 mm
Longitud de voladizo medida A	75 mm
Longitud útil L _N	35 mm
Adaptador	HSK-E 40 A = 75
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinzas portapiezas extrafinasRefrigeración interior Ø de sujeción nominal d 4 mm	309572 4
Pinzas portapiezas extrafinasjunta tórica Ø de sujeción nominal d 3 mm	309573 3
Pinzas portapiezas extrafinasRefrigeración interior Ø de sujeción nominal d 5 mm	309572 5
Pinzas portapiezas extrafinasRefrigeración interior Ø de sujeción nominal d 3 mm	309572 3
Pinzas portapiezas extrafinasjunta tórica Ø de sujeción nominal d 5 mm	309573 5
Pinzas portapiezas extrafinasRefrigeración interior Ø de sujeción nominal d 2 mm	309572 2
Pinzas portapiezas extrafinasjunta tórica Ø de sujeción nominal d 1 mm	309573 1

Pinzas portapiezas extrafinas junta tórica Ø de sujeción nominal d 4 mm	309573 4
Pinzas portapiezas extrafinas Refrigeración interior Ø de sujeción nominal d 1 mm	309572 1
Pinzas portapiezas extrafinas junta tórica Ø de sujeción nominal d 6 mm	309573 6
Pinzas portapiezas extrafinas junta tórica Ø de sujeción nominal d 2 mm	309573 2
Pinzas portapiezas extrafinas Refrigeración interior Ø de sujeción nominal d 6 mm	309572 6