

**Taladro-atornillador de batería, Tipo: GSR1215B****Datos de pedido**

Número de pedido	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Taladro-atornillador de batería Bosch

- **Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha / izquierda.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.**
- **Ajuste del par de varios pasos para un atornillado preciso.**
- **Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.**
- **Softgrip.**

Ventaja:

diseño compacto ideal para lugares estrechos.

Suministro:

Incluye cargador y bolsa de transporte. 2 baterías de iones de litio 12V / 2,0 Ah

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Gama de sujeción del mandril	0 - 10 mm
Capacidad de la batería	2 Ah
Cantidad de baterías contenidas	2
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Peso	1 kg
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 380 min ⁻¹
Quality Dress	GSR 12V-15
Tipo batería	Ion de litio
Empleo típico	Medium
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 1300 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en madera	19 mm
Construcción del motor	Motor de 2 polos
Par de giro máximo duro	30 Nm
Par de giro máximo blando	15 Nm
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Tensión de batería	12 V
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	12 V, motor de 2 polos
USP2	Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 0-10, con Softgrip, con indicador de nivel de carga de la batería

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V	073855 B12
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V	073851 B12
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V	073859 B12