

## PRYOR

**Juego de letras de punzonar, 27 piezas Letra normal A – Z, &, Altura de letra: 8mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	085430 8
GTIN	5022044005174
Clase de artículo	08W

### Descripción

#### Ejecución:

De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.

**Pistón de precisión de alto rendimiento**, niquelado químico, vida útil máxima.

**Letra normal**; es decir que el símbolo grabado se puede leer directamente en la pieza de trabajo.

#### Aplicación:

Para marcar materiales con una **resistencia de hasta 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Pieza de repuesto:

Cifras de punzonar individuales en nº 085411 tamaño de letra / cifra, p. ej. nº 085411 tamaño 3/1. Letras de punzonar individuales en nº 085431 tamaño de letra / carácter, p. ej. nº 085431 tamaño 3/A.

#### Nota:

A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.

### Descripción técnica

Grosor del mango	12,7
Altura de letra	8 mm
Longitud total	89 mm
Tipo de producto	Punzón de marcar a mano

## Accesorios

Punzón de impacto soporte Tipo GRIP	085475 GRIP
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/L mm	085431 8/L
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/M mm	085431 8/M
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/H mm	085431 8/H
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/Q mm	085431 8/Q
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/T mm	085431 8/T
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/K mm	085431 8/K
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/Y mm	085431 8/Y
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/W mm	085431 8/W
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/G mm	085431 8/G
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/& mm	085431 8/&
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/A mm	085431 8/A
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/P mm	085431 8/P
	085431 8/S

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/S mm

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/O mm

085431 8/O

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/B mm

085431 8/B

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/C mm

085431 8/C

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/E mm

085431 8/E

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/N mm

085431 8/N

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/Z mm

085431 8/Z

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/U mm

085431 8/U

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/I mm

085431 8/I

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/F mm

085431 8/F

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/J mm

085431 8/J

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/R mm

085431 8/R

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/X mm

085431 8/X

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/D mm

085431 8/D

Letra de punzonar - individual Letra normal A – Z Altura de letra / carácter 8/V mm

085431 8/V