



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 33 piezas, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	638018 12
GTIN	4062406230852
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Con vasos de 12 caras n.º 642120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22 y tornillos con hexágono interior con rosca M5 – M18.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 19 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.º 643220 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mango transversal: 1 ud. 641320 tam. 295

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641020 75; 125; 250

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641620 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640190 tam. 1/2

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	33

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-34 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	4-14 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud	507 mm
Anchura	227 mm
Altura	62 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643220 10
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643220 5
Inserto de espuma rígida para el surtido 638018	630324 638018
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643220 6
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643220 8
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643220 12
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641320 295
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643220 14
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641620 1/2
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643220 4
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641020 75
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641020 130
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641020 255
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643220 7
Caja modular Tipo 5	630323 5
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640190 1/2