

PRYOR

Juego de letras de punzonar, 27 piezas Letra normal A – Z, &, Altura de letra: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	085430 10
GTIN	5022044005181
Clase de artículo	08W

Descripción

Ejecución:

De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.

Pistón de precisión de alto rendimiento, niquelado químico, vida útil máxima.

Letra normal; es decir que el símbolo grabado se puede leer directamente en la pieza de trabajo.

Aplicación:

Para marcar materiales con una **resistencia de hasta 1200 N/mm²**.

Pieza de repuesto:

Cifras de punzonar individuales en nº 085411 tamaño de letra / cifra, p. ej. nº 085411 tamaño 3/1. Letras de punzonar individuales en nº 085431 tamaño de letra / carácter, p. ej. nº 085431 tamaño 3/A.

Nota:

A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.

Descripción técnica

Altura de letra	10 mm
Longitud total	89 mm
Grosor del mango	14,3
Tipo de producto	Punzón de marcar a mano

Accesorios

Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/T mm	085431 10/T
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/V mm	085431 10/V
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/L mm	085431 10/L
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/S mm	085431 10/S
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/R mm	085431 10/R
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/Z mm	085431 10/Z
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/U mm	085431 10/U
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/I mm	085431 10/I
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/B mm	085431 10/B
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/W mm	085431 10/W
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/N mm	085431 10/N
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/X mm	085431 10/X
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/G mm	085431 10/G

Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/F mm	085431 10/F
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/J mm	085431 10/J
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/O mm	085431 10/O
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/P mm	085431 10/P
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/E mm	085431 10/E
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/D mm	085431 10/D
Punzón de impacto soporte Tipo GRIP	085475 GRIP
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/H mm	085431 10/H
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/A mm	085431 10/A
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/Y mm	085431 10/Y
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/M mm	085431 10/M
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/C mm	085431 10/C
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/& mm	085431 10/&
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/Q mm	085431 10/Q
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 10/K mm	085431 10/K