

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, BT 30, Rosca M ×
Longitud útil L1: M16X25****Datos de pedido**

Número de pedido	303133 M16X25
GTIN	4062406286125
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 47 mm

Ø de perforación D₁ tolerancia IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Ø exterior D: 29 mm

Longitud útil L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Descripción técnica

Ø D ₂	29 mm
Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6	17 mm
Rosca M	M16×25
Longitud de voladizo medida A	47 mm

Longitud útil L ₁	25 mm
Ø exterior D	29 mm
L ₂	5 mm
Adaptador	BT 30
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca

Accesorios

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308810 40
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308812 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete Hurco 90° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308805 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
	308780 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308820 40

Perno de apriete Hurco 60° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308803 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308795 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308790 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308785 40

Perno de apriete Hurco 60° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308804 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40