Garant GRIDLING

Surtido de cubetas, 20×20G, Altura frontal de cajón/tipo: 50/5



Datos de pedido

Número de pedido	950310 50/5
GTIN	4062406286538
Clase de artículo	9GB

Descripción

Ejecución:

Cubetas y laminitas de separación de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.

El material separador llena un cajón completo 20×20G.

Idóneo para:

Cajones 20×20G.

Contenido:

Cubetas 1K n.º 951415: 4×tam. 6×6/4; 2×tam. 6×8/4; 2×tam. 6×6/3; 1×tam. 6×8/3; 2×tam. 2×6/1; 1×tam. 2×8/1

Laminitas de separación para cubetas (10 unidades) n.º 951275: 2 × tam. C; 2 × tam. B

Descripción técnica

Adecuado para cajones, profundidad útil en G	20
Adecuado para altura frontal de cajón	50 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	100 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	75 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	150 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	125 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	250 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	200 mm

Adecuado para altura frontal de cajón	300 mm
Material	Plástico
Adecuado para cajones profundidad útil	500 mm
Altura de cubeta	25 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Adecuado para cajones anchura útil	500 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G	20
adecuado a partir de altura frontal de cajón	≥ 50 mm
Altura	25 mm
Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
Anchura en G	20
Anchura	500 mm
Peso	1,132 kg
Atributo del nombre de producto	20×20G
Tipo de producto	Cubeta para cajones

Accesorios

Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 2X8/1	951415 2X8/1
Laminitas de separación para cubetas Juego de 10 piezas Tipo C	951275 C
Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X6/4	951415 6X6/4
Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X8/3	951415 6X8/3
Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X8/4	951415 6X8/4
Laminitas de separación para cubetas Juego de 10 piezas Tipo B	951275 B



Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X6/3	951415 6X6/3
Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 2X6/1	951415 2X6/1