

Garant**ER-Spannzangenfutter Forma AD, BT 30 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 32****Datos de pedido**

Número de pedido	303690 32
GTIN	4062406249601
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificados. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Con RFID/perforación Balluffchip.

- **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**
- **Tuerca de apriete equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm).**
- **Propiedades de desgaste óptimas o transmisión del par mediante tuerca de apriete de precisión con recubrimiento.**

Ventaja:

Mediante el **contacto doble de cono y montaje plano** resulta una situación de sujeción más estable y exacta:

- **Mejor calidad de superficie**
- **Vida útil más larga de la herramienta**
- **Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)**
- **Mejor precisión de concentricidad**

También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309720 o n.º 613300, tuerca de apriete ER 309610.

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Descripción técnica

Ø exterior D	50 mm
Gama de sujeción	2 - 20 mm
Para pinzas de sujeción ER	32
Longitud de voladizo medida A	70 mm
a	1 mm
Llave de apriete ER n.º 309680	32
Tuerca de apriete ER de recambio n.º 309580	32
Ø de sujeción D ₁	2-20 mm
Adaptador	BT 30 corto
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Ejecución	BT-DC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 32	309680 32
--	-----------