

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Portapinzas de sujeción, extrafino, HSK-A 63 A = 120, Gama de sujeción:
1-6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304982 1-6
GTIN	4250261554156
Clase de artículo	34F

Descripción**Ejecución:**

- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
- Mangos repasados en el torno fuertemente.
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- La pinza portapieza se sujeta con una tornillo de amarre por detrás a través del plato; no se necesita ninguna tuerca de apriete.

Ventaja:

Superficie de trabajo amplia y contorno optimizado para vibraciones reducidas. Refrigeración mediante pinzas de sujeción a través de la herramienta o a lo largo del mango.

La forma constructiva extremadamente delgada permite un mecanizado también en piezas de difícil acceso, p. ej. para la fabricación de moldes y herramientas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

Suministro:

Incluye tornillo de amarre y llave con mango transversal.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ALBRECHT n.º 309572 y 309573.

Llave de vaso GARANT n.º 309890, **pinzas portapiezas n.º 309563.**

Descripción técnica

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm

Longitud de voladizo medida A	120 mm
Ø exterior D	44 mm
Gama de sujeción	1 - 6 mm
Longitud útil L _N	30 mm
Adaptador	HSK-A 63 A = 120
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinzas portapiezas extrafinasjunta tórica Ø de sujeción nominal d 4 mm	309573 4
Pinzas portapiezas extrafinasRefrigeración interior Ø de sujeción nominal d 3 mm	309572 3
Pinzas portapiezas extrafinasjunta tórica Ø de sujeción nominal d 3 mm	309573 3
Pinzas portapiezas extrafinasjunta tórica Ø de sujeción nominal d 6 mm	309573 6
Pinzas portapiezas extrafinasRefrigeración interior Ø de sujeción nominal d 5 mm	309572 5
Pinzas portapiezas extrafinasjunta tórica Ø de sujeción nominal d 2 mm	309573 2
Pinzas portapiezas extrafinasRefrigeración interior Ø de sujeción nominal d 2 mm	309572 2
	309572 4

Pinzas portapiezas extrafinasRefrigeración interior Ø de sujeción nominal d 4 mm

Pinzas portapiezas extrafinasRefrigeración interior Ø de sujeción nominal d 1 mm

309572 1

Pinzas portapiezas extrafinasjunta tórica Ø de sujeción nominal d 5 mm

309573 5

Pinzas portapiezas extrafinasRefrigeración interior Ø de sujeción nominal d 6 mm

309572 6

Pinzas portapiezas extrafinasjunta tórica Ø de sujeción nominal d 1 mm

309573 1