



Juego de llaves combinadas Estrella/ Boca, Cantidad de herramientas: 19



Datos de pedido

Número de pedido	952508 19
GTIN	2050002041301
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952508: 1 ud.

Juego de llaves combinadas de estrella/boca STAHLWILLE n.º 613510 tam. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 ud.

Descripción técnica

Anchura en G	10
Anchura	250 mm
Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
Cantidad de herramientas	19
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso	1,946 kg

Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×20
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón	100 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Llave combinada Ancho de llave 15 mm	613500 15
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613500 8
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613500 18
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613500 17
Llave combinada Ancho de llave 6 mm	613500 6
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613500 21
Llaves combinadas - juego Cantidad de llaves 19	613510 19
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952508	952001 952508
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613500 16
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613500 5,5
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613500 13
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613500 24
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613500 19
Llave combinada Ancho de llave 20 mm	613500 20
Llave combinada Ancho de llave 11 mm	613500 11
Llave combinada Ancho de llave 14 mm	613500 14
Llave combinada Ancho de llave 12 mm	613500 12
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613500 7
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613500 10
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613500 22
Llave combinada Ancho de llave 9 mm	613500 9

