

**Surtido para electricistas, completamente aislado, Cantidad de herramientas:
12****Datos de pedido**

Número de pedido	954586 12
GTIN	2050002042001
Clase de artículo	91A

Descripción**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954586: 1 ud.

Destornillador para ranura eléctrico WERA n.º 663100 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada

Comprobador de tensión n.º 665050 tam. 3: 1 ud.

Destornillador para Phillips WERA n.º 668600 tam. 1; 2: 1 ud. cada

Alicates universales completamente aislados GARANT n.º 701710 tam. 180: 1 ud.

Alicates de boca redonda plana GARANT, completamente aislados, n.º 713310 tam. 200: 1 ud.

Alicates de corte lateral GARANT, completamente aislados n.º 725310 tam. 160: 1 ud.

Cuchilla pelacables n.º 728010 tam. 8 – 28: 1 ud.

Alicata pelacables GARANT n.º 728613 tam. 6: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad	500 mm
Profundidad en G	20
Anchura	300 mm
Cantidad de herramientas	12
Anchura en G	12
Ejecución	con surtido de herramientas

Peso	1,622 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	12×20
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	725310 160
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 5,5 mm	663100 5,5
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2	668600 2
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 2,5 mm	663100 2,5
Alicates de boca redonda plana, rectos Aislados conforme a VDE Longitud total 200 mm	713310 200
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm	663100 3,5
Comprobador de fases unipolar Anchura de filo 3 mm	665050 3
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1	668600 1
Alicates universales al vanadio, cromados Aislados conforme a VDE Longitud total 180 mm	701710 180
Cuchilla pelacables con hoja en forma de gancho para Ø de cable 8-28 mm	728010 8-28
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 4 mm	663100 4
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954586	952001 954586
	728613 6

Alicates pelacables Para sección transversal de los conductores 6 mm²
