



## Juego de destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto cromado, Número de destornilladores: 9



### Datos de pedido

Número de pedido	627386 9
GTIN	7610733282845
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

#### Ventaja:

Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).

**90° para introducir:** Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.

**100° para trabajar:** El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

#### Material:

Superficie niquelada y cromada.

#### Suministro:

1 llave acodada n.º 627381: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Almacenamiento en: Soporte de plástico

### Descripción técnica

Embalaje	Soporte de plástico
Número de destornilladores	9
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Superficie	cromado
Cabeza esférica en el brazo largo	sí

Ángulo de 100 grados	sí
Brazo corto	sí
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

## Accesorios

Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo cortocromado Hexágono 4 mm	627381 4
Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo cortocromado Hexágono 3 mm	627381 3
Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo cortocromado Hexágono 2,5 mm	627381 2,5
Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo cortocromado Hexágono 5 mm	627381 5
Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo cortocromado Hexágono 2 mm	627381 2
Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo cortocromado Hexágono 10 mm	627381 10
Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo cortocromado Hexágono 8 mm	627381 8
Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo cortocromado Hexágono 6 mm	627381 6
Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo cortocromado Hexágono 1,5 mm	627381 1,5