



Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 17 piezas, Número de piezas: 17



Datos de pedido

Número de pedido	676215 17
GTIN	4013288214546
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Con mango transversal de 2 componentes ergonómico con soporte para puntas rapidaptor. Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina**. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido **Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para Phillips: 1 ud. n.º 674200 de cada tam. 2/89; 3/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.º 674220 de cada tam. 2/89; 3/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para hexágono interior: 1 ud. n.º 674247 de cada tam. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para Torx® interior: 1 ud. n.º 674250 de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para ranura: 1 ud. n.º 674260 tam. 5,5/89

Mango de destornillador: 1 ud. n.º 676656 tam. 6,3

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras

Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Quality Dress	Kraftform Kompakt 400
Herramienta de accionamiento	Carraca para vasos 1/4 pulgada
Herramienta de accionamiento	Soporte para destornilladores
Herramienta de accionamiento	1 carraca para puntas 1/4 pulgadas
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 5/89 mm	674247 5/89
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm	674200 2/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 3/89 mm	674247 3/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX15/89 mm	674250 TX15/89
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/89 mm	674220 3/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 6/89 mm	674247 6/89
Soporte de destornillador para puntas Kraftform de 1/4 pulgadas con cono de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3 mm	676656 6,3
Punta para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 Anchura de filo / Longitud total 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX30/89 mm	674250 TX30/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX10/89 mm	674250 TX10/89

Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 4/89 mm	674247 4/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX25/89 mm	674250 TX25/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX20/89 mm	674250 TX20/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX40 mm	674250 TX40
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/89 mm	674200 3/89
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm	674220 2/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX30 mm	674250 TX30
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX20 mm	674250 TX20
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX10 mm	674250 TX10
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX25 mm	674250 TX25
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX15 mm	674250 TX15