



## Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en soporte reversible, acodada 15°, Cantidad de llaves: 10



### Datos de pedido

Número de pedido	614915 10
GTIN	3662424068416
Clase de artículo	63V

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Anillo y horquilla con efecto de carraca. El mecanismo de carraca adicional en la boca permite un apriete rápido sin necesidad de volver a colocar la llave. Lado del anillo con muelle integrado para evitar el deslizamiento por el medio de fijación, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

#### Suministro:

1 llave n.º 614905: Tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19

Almacenamiento en: Soporte de plástico

### Descripción técnica

Ancho de llave	8 mm
Ancho de llave	19 mm
Ancho de llave	10 mm

Ancho de llave	16 mm
Ancho de llave	12 mm
Ancho de llave	13 mm
Ancho de llave	14 mm
Ancho de llave	16 mm
Ancho de llave	17 mm
Ancho de llave	18 mm
Cantidad de llaves	10
Posición anillo	15 grados
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Embalaje	Soporte de plástico
Medidas anchos de llave	métrico
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave

## Accesorios

Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 16 mm	614905 16
Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 10 mm	614905 10
Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 11 mm	614905 11
Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 17 mm	614905 17
	614905 8

Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada  
15° Ancho de llave 8 mm

Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada  
15° Ancho de llave 14 mm

614905 14

Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada  
15° Ancho de llave 19 mm

614905 19

Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada  
15° Ancho de llave 18 mm

614905 18

Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada  
15° Ancho de llave 13 mm

614905 13

Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada  
15° Ancho de llave 12 mm

614905 12