

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, BT 30, Rosca M ×
Longitud útil L1: M10X25****Datos de pedido**

Número de pedido	303133 M10X25
GTIN	4062406286101
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 47 mm

Ø de perforación D₁ tolerancia IT6: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Ø exterior D: 20 mm

Longitud útil L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Descripción técnica

Ø exterior D	20 mm
Longitud útil L ₁	25 mm
Ø D ₂	18 mm
Rosca M	M10×25

Longitud de voladizo medida A	47 mm
L ₂	5 mm
Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6	10,5 mm
Adaptador	BT 30
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca

Accesorios

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308810 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308812 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
	308804 40

Perno de apriete Hurco 60° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1
(antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de
gran inclinación 40

308820 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308765 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308785 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308780 40

Perno de apriete Hurco 90° con perforación y ajuste junta
tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308805 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado
para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308830 40

Perno de apriete Hurco 60° con perforación y ajuste junta
tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308803 40