

**Aspirador en seco y en mojado ATTIX, Denominación del fabricante: 961-01****Datos de pedido**

Número de pedido	078541 961-01
GTIN	4005337125156
Clase de artículo	07C

**Descripción****Ejecución:**

Aspiradores **en mojado / en seco** robustos y potentes con sistema de conexión de manguera flexible (MultiFit) para solucionar las tareas de limpieza profesionales. **Grado de separación > 99,9 %.**

- **Aspirador industrial de 2 motores con filtro de fieltro PET lavable de larga duración.**
- **Sistema de limpieza de filtro Push & Clean.**
- **Aspirador de alto rendimiento con recipiente de acero fino de gran tamaño, basculante y extraíble (capacidad de 70 litros).**
- **Sistema de accesorios MultiFit con interruptor de flotador y señal audible al alcanzar la altura de llenado máxima.**

**Suministro:**

Incluye manguera de aspiración, tubo de mano curvado (no 560 - 21XC), filtro húmedo y cartucho filtrante lavable (PET), soportes para manguera y cables. Incluye tubos alargadores de acero fino (2x0,5 m), tubo de mano de acero fino, boquilla de suelo de 400 mm y boquilla de juntas de 300 mm.

**Nota:**

Otros aspiradores de seguridad para todas las clases de peligro (polvos perjudiciales para la salud o explosivos) suministrables a petición (clase L, M, H).

## Descripción técnica

Consumo de potencia	3000 W
Longitud	580 mm
Altura	970 mm
Limpieza de filtro	Sistema Push & Clean
Peso	30 kg
Vacío	250 mbar
Número de turbinas	2
Ø tubo flexible	38 mm
Volumen de depósito	70 l
Nivel sonoro de funcionamiento	67 dB(A)
Longitud de la manguera de aspiración	4 m
Longitud de cable	10 m
Grado de separación	99,9 %
Quality Dress	ATTIX 961-01
Anchura	600 mm
Caudal de aire	2 × 60 l/s
Sistema de filtros	Filtro de fieltro PET
Particularidad	Depósito basculante de acero inoxidable
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

## Accesorios

Boquilla tubular oblicua de goma Denominación del fabricante 7868	078546 7868
Juego de manguera para la aspiración de virutas Denominación del fabricante DN50	078545 DN50

Tubo de prolongación de acero fino Denominación del fabricante 8074	078556 8074
Cesto de virutas Denominación del fabricante ATTIX9	078544 ATTIX9
Boquilla para juntas Denominación del fabricante 7102	078547 7102
Boquilla de suelo, 400 mm de ancho Denominación del fabricante 3666	078555 3666
Juego de bolsas filtrantes 5 piezas Adecuado para tipo de aspirador 961	078549 961
Filtros de recambio Adecuado para tipo de aspirador 961	078548 961
Juego de taller Denominación del fabricante ATTIX5	078543 ATTIX5