

Garant

Bota con cordones antracita/negro Bota de seguridad con cordones confort ESD, S3 W2, Número de zapato UE: 47

**Datos de pedido**

Número de pedido	092075 47
GTIN	4062406400729
Clase de artículo	01S

Descripción**Ejecución:**

El zapato de seguridad GARANT comfort combina la máxima comodidad posible con un diseño moderno. Los materiales innovadores y de alta calidad, así como una calidad de elaboración muy elevada «Made in Germany», garantizan la máxima protección con el mínimo peso. Los diferentes anchos de caña y la forma de fabricación laminada permiten un «auténtico» sistema de amplitud múltiple y, por lo tanto, una solución ideal para diferentes anchuras de pie. La implementación consecuente de principios ergonómicos y una amortiguación intercambiable en función del peso reduce considerablemente las cargas en la rodilla y la espalda y, por lo tanto, contribuye a mantener la salud a largo plazo.

- **Material exterior de microfibra ligera pero resistente.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Práctica GARANT comfort Heel-Puller para calzarse de forma rápida y sencilla.**
- **Plantilla GARANT comfort con amortiguación en función del peso.**
- **Suela GARANT comfort TPU.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Botas de construcción sin costuras. Lengüeta para el polvo. Protección contra la penetración de agua.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Versión estrecha W1 en n.º 092074.

- **Encontrará la plantilla cómoda GARANT con amortiguación en función del peso en los accesorios protección para los pies en: 092864 (blando), 092865 (medio), 092866 (duro).**
- **El calzado estándar con las tallas 36-39 se entrega con la amortiguación blanda; las tallas 40-45, con la amortiguación intermedia, y las tallas 46-48, con la amortiguación dura.**
- **También en los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones GARANT para la bota con cordones en: 092855 120, así como el cierre rápido para la sandalia; 092856 55 (talla 36-41) y 092856 65 (talla 42-48).**

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Propiedad: Amortiguación Vario®

Descripción técnica

Número de zapato UE	47
Clase de protección	S3
Sexo	Caballero
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad	Amortiguación Vario®
Seguridad antiperforación	Textil
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Botas de seguridad