



Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 19 piezas, Número de piezas: 19



Datos de pedido

Número de pedido	676235 19
GTIN	4013288214553
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina**. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido **Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3. Con mango ergonómico Kraftform de 2 componentes, corto.

Contenido:

Puntas, **BiTorsion**, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 675520 de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas, **BiTorsion**, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.º 675540 de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas, **BiTorsion**, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Puntas, **BiTorsion**, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. n.º 675550 de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Puntas, **BiTorsion**, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Mango de destornillador: 1 ud. n.º 676405

Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	E 6,3
-----------------------------	-------

Perfil de salida	Dentado múltiple
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Quality Dress	Kraftform Kompakt Stubby 1
Número de piezas	19
Herramienta de accionamiento	Soporte para destornilladores
Herramienta de accionamiento	Carraca para vasos 1/4 pulgada
Herramienta de accionamiento	1 carraca para puntas 1/4 pulgadas
Varilla telescópica retractable en el mango	no
apto para máquinas	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX15	675550 TX15
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675520 1/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675520 2/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675540 1/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675540 2/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX20	675550 TX20
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX30	675550 TX30
	675550 TX10

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx®
TX10

Mango de destornillador Kraftform para puntas de 1/4
pulgada C 6,3, cortocon imán Asiento hexagonal 6,3 mm

676405 6,3

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx®
TX25

675550 TX25