

Garant GREENPLUS

Fijador de roscas 2GP43, Contenido: 250ml**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 088061 250 |
| GTIN | 4062406423421 |
| Clase de artículo | 01K |

Descripción**Ejecución:**

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Tipo **2GP43** de resistencia media. Sella y bloquea muchos tipos de uniones atornilladas. Gran resistencia frente a las vibraciones. Endurecimiento rápido en un número elevado de metales férricos. Mayor compatibilidad con el aceite.

Aplicación:

Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. **Resistencia media:** separación posible con herramientas normales. **De alta resistencia:** separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|------------------|
| Viscosidad dinámica | 1500 - 4000 mPas |
| Capacidad | 250 ml |

| | |
|--|------------------------------|
| Par inicial de arranque mínimo | 15 - 25 Nm |
| Desmontaje | con herramienta normal |
| Para tamaño de rosca M hasta | M36 |
| Clase de resistencia | resistencia media |
| Punto de inflamación | 100 °C |
| Resistencia manual al cabo de | 5 - 15 min |
| Resistencia funcional según | 3 - 6 h |
| Base química | Metacrilato |
| Densidad | 1,08 g/cm ³ |
| Propiedad | fluorescente bajo luz UVA |
| Propiedad | estanco |
| Propiedad | resistente a las vibraciones |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes |
| adecuado para material | Metal |
| Margen de temperatura de aplicación | -55 - 180 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 5 - 23 °C |
| adecuado para ámbito de aplicación | aplicación versátil |
| adecuado para ámbito de aplicación | Sellador para roscas |
| adecuado para ámbito de aplicación | superficies aceitosas |
| Color | azul |
| Forma | líquido |
| Sostenibilidad | GARANT GreenPlus |
| Serie | GreenPlus |
| Tipo de producto | Fijador de roscas |