

## PRYOR

**Juego de letras de punzonar, 27 piezas Letra normal A – Z, &, Altura de letra: 4mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	085430 4
GTIN	5022044002524
Clase de artículo	08W

### Descripción

#### Ejecución:

De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.

**Pistón de precisión de alto rendimiento**, niquelado químico, vida útil máxima.

**Letra normal**; es decir que el símbolo grabado se puede leer directamente en la pieza de trabajo.

#### Aplicación:

Para marcar materiales con una **resistencia de hasta 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Pieza de repuesto:

Cifras de punzonar individuales en nº 085411 tamaño de letra / cifra, p. ej. nº 085411 tamaño 3/1. Letras de punzonar individuales en nº 085431 tamaño de letra / carácter, p. ej. nº 085431 tamaño 3/A.

#### Nota:

A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.

### Descripción técnica

Longitud total	70 mm
Grosor del mango	9,5
Altura de letra	4 mm
Tipo de producto	Punzón de marcar a mano

## Accesorios

Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/W mm	085431 4/W
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/E mm	085431 4/E
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/L mm	085431 4/L
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/U mm	085431 4/U
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/D mm	085431 4/D
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/A mm	085431 4/A
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/M mm	085431 4/M
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/H mm	085431 4/H
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/P mm	085431 4/P
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/Y mm	085431 4/Y
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/V mm	085431 4/V
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/N mm	085431 4/N
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/G mm	085431 4/G

Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/B mm	085431 4/B
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/Z mm	085431 4/Z
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/& mm	085431 4/&
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/l mm	085431 4/l
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/F mm	085431 4/F
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/X mm	085431 4/X
Punzón de impacto soporte Tipo GRIP	085475 GRIP
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/O mm	085431 4/O
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/K mm	085431 4/K
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/R mm	085431 4/R
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/Q mm	085431 4/Q
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/S mm	085431 4/S
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/T mm	085431 4/T
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/C mm	085431 4/C
Letra de punzonar - individualLetra normal A – Z Altura de letra / carácter 4/J mm	085431 4/J