



Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 30 piezas, Número de piezas: 35



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 630036 35 |
| GTIN | 4000896239887 |
| Clase de artículo | 630 |

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Ventaja:

Smartcase con función de colocación elevada.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

Vasos de 1/4 pulgada para Torx®: 7 ud. tam. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12

Vasos de 1/2 pulgada para Torx®: 6 uds. tam. E12; E14; E16; E18; E20; E24

Insertos para destornilladores de 1/4 pulgadas para Torx®, con recubrimiento de TiN: 9 uds. tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Insertos para destornilladores de 1/2 pulgadas para Torx®, con recubrimiento de TiN: 9 uds. tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Insertos para destornilladores de 1/2 pulgadas para Torx®, con recubrimiento de TiN, largo: 4 uds. tam. TX30; TX40; TX45; TX50

Almacenamiento en: Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos

Material: Acero al cromo-vanadio

Altura: 65 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul |
| Número de piezas | 35 |
| Perfil de salida | Llaves de vaso para tornillos TORX® |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® |
| Norma | DIN 3124 |
| Norma | DIN 3122 |
| Norma | DIN 3120 |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Longitud | 355 mm |
| Anchura | 235 mm |
| Altura | 65 mm |
| Superficie | cromado |
| con QuickRelease | no |
| Tipo de producto | Llave de vaso |

Accesorios

| | |
|---|-------|
| Caja de herramientas para cubeta bicolor de espuma suave · 355 mm x 235 mm x 65 mm | 165-L |
|---|-------|