

Garant GRIDLINE

**Armario base con pared separadora con puertas batientes de chapa maciza,
Tipo: 2000-1****Datos de pedido**

Número de pedido	940082 2000-1
GTIN	4062406565060
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 40x20G con pared separadora. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Zócalo de nivelación en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Pared divisoria central suspendida de $\square 9 \times 9$ mm en rejilla de 37 mm, con estantes fijos y 2 estantes de altura ajustable. Capacidad de carga de la pared separadora intermedia colgada o del compartimento descolgado: 200 kg.

Colocación:

Número de estantes anchura 20G: 3

Suministro:

Armario, incluidos pared separadora y estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
ComfortClose	no
Peso	114 kg
Anchura	1000 mm
Altura útil	1845 mm
Altura	2000 mm
Profundidad en G	20
Anchura en G	40
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Posicionamiento mango	centro
Profundidad	500 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Estante para anchura de armario / división en G 20	940550 20

