

Garant**Guía base para dispositivo de montaje de la herramienta, Tipo: 600****Datos de pedido**

Número de pedido	358565 600
GTIN	4062406340216
Clase de artículo	31P

Descripción**Ejecución:**

Sistema modular de unidades normalizadas constituido por guías base, módulos de herramientas flexibles para bloquear en las guías base y un sistema de ajuste de altura o de calibre de alturas.

Todos los componentes de aluminio anodizado de alta calidad.

Ventaja:

- **Puesto de trabajo limpio y ordenado: todos los dispositivos de montaje en un lugar.**
- **Modular: guía base ampliable en cualquier momento con montaje directo.**
- **Flexible: dos módulos de herramientas distintos (fijos o basculantes).**
- **Manejo rápido y sencillo: palanca de bloqueo en los módulos de herramientas, desplazamiento del dispositivo de ajuste en la guía base.**
- **Disposición de perforaciones GARANT Easyfix en el panel posterior de la guía base: colocación de opciones de almacenamiento directamente en el dispositivo de montaje.**
- **Asiento fijo y seguro del portaherramientas al 100%; sin oscilaciones, cuidadoso para el cono de asiento.**

Aplicación:

- **Montaje/desmontaje de todos los accesorios de un portaherramientas.**
- **Adoptar/copiar longitudes de herramienta existentes.**
- **Medición de la longitud de herramienta.**
- **Almacenamiento de piezas pequeñas a través de GARANT Easyfix.**

Suministro:

1 montaje mural Easyfix n.º 955825 2, ángulo de montaje con cubierta para la fijación de la guía base, p. ej., en un banco de trabajo.

Partes opcionales:

Módulo de herramientas n.º 358575 y 358580, ajuste de altura n.º 358585.

Longitud: 600 mm

Anchura: 40 mm

Altura: 160 mm

Descripción técnica

Anchura	40 mm
Altura	160 mm
Longitud	600 mm
Material	Aluminio
Tipo de producto	Riel de guía

Accesorios

Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta fijo Para tamaño de asiento 63	358575 63
Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta orientable Para tamaño de asiento 50	358580 50
Ajuste de altura para dispositivo de montaje de la herramienta Tipo A	358585 A
Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta fijo Para tamaño de asiento 40	358575 40
Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta orientable Para tamaño de asiento 63	358580 63
Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta orientable Para tamaño de asiento 40	358580 40
Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta fijo Para tamaño de asiento 100	358575 100
Ajuste de altura para dispositivo de montaje de la herramienta Tipo M	358585 M
Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta orientable Para tamaño de asiento 80	358580 80
Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta fijo Para tamaño de asiento 50	358575 50

Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta fijo Para tamaño de asiento 80	358575 80
Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta orientable Para tamaño de asiento 100	358580 100
Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta orientable Para tamaño de asiento 30	358580 30
Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta fijo Para tamaño de asiento 30	358575 30