


## PRYOR

Cifras y letras de punzonar intercambiables letra normal juego 0 – 9 y A – Z,  
Altura de letra: 2mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085480 2
GTIN	5022044020283
Clase de artículo	08W

### Descripción

#### Ejecución:

Herramienta de punzonado de alta precisión para la marcación rápida y racional con **varias letras y números a la vez.**

#### Aplicación:

Para marcar materiales (p. ej. placas de características, herramientas, elementos de máquina, etc.) con una **resistencia de hasta 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

#### Suministro:

100 tipos de punzón  
12 distanciadores (altura de la letra 5 mm: 6 uds.)  
1 pinza  
1 llave hexagonal  
1 soporte  
en caja de plástico.

#### Pieza de repuesto:

Los tipos individuales se pueden pedir bajo el n.º 085481 con indicación de la altura de la letra / del tipo deseado (p. ej., n.º 085481 tam. 3/E).

### Descripción técnica

Número de tipos de punzón utilizables	14
Longitud tipos punzón	19,05 mm
Altura tipo de punzón	6,4 mm
Longitud portapunzón	29 mm
Anchura tipo de punzón	2 mm
Altura de letra	2 mm
Tipo de producto	Punzón de marcar a mano

## Accesorios

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/X mm	085481 2/X
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/I mm	085481 2/I
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/T mm	085481 2/T
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/. mm	085481 2/.
Tipos de acero intercambiables Surtido de números 0 – 9 Altura de letra 2 mm	085483 2
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/Q mm	085481 2/Q
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/K mm	085481 2/K
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2// mm	085481 2//
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/7 mm	085481 2/7
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/B mm	085481 2/B
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2LEER mm	085481 2LEER

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/P mm	085481 2/P
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/O mm	085481 2/O
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/A mm	085481 2/A
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/, mm	085481 2/,
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/R mm	085481 2/R
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/L mm	085481 2/L
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/1 mm	085481 2/1
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/& mm	085481 2/&
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/F mm	085481 2/F
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/D mm	085481 2/D
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/- mm	085481 2/-
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/2 mm	085481 2/2
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/S mm	085481 2/S
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/J mm	085481 2/J
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/6 mm	085481 2/6
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/W mm	085481 2/W
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/U mm	085481 2/U
	085481 2/M

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/M mm	
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/Y mm	085481 2/Y
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/4 mm	085481 2/4
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/H mm	085481 2/H
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/G mm	085481 2/G
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/0 mm	085481 2/0
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/8 mm	085481 2/8
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/9 mm	085481 2/9
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/+ mm	085481 2/+
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/Z mm	085481 2/Z
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/3 mm	085481 2/3
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/V mm	085481 2/V
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/C mm	085481 2/C
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/E mm	085481 2/E
Soporte de tipo de letra, individual correspondiente al Juego n.º 085480 Adecuado para altura de letra 2-3 mm	085482 2-3
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/N mm	085481 2/N
Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 2/5 mm	085481 2/5