

PRYOR

Cifras y letras de punzonar intercambiables letra normal juego 0 – 9 y A – Z,
Altura de letra: 3mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 085480 3 |
| GTIN | 5022044020153 |
| Clase de artículo | 08W |

Descripción

Ejecución:

Herramienta de punzonado de alta precisión para la marcación rápida y racional con **varias letras y números a la vez.**

Aplicación:

Para marcar materiales (p. ej. placas de características, herramientas, elementos de máquina, etc.) con una **resistencia de hasta 1200 N/mm².**

Suministro:

100 tipos de punzón
12 distanciadores (altura de la letra 5 mm: 6 uds.)
1 pinza
1 llave hexagonal
1 soporte
en caja de plástico.

Pieza de repuesto:

Los tipos individuales se pueden pedir bajo el n.º 085481 con indicación de la altura de la letra / del tipo deseado (p. ej., n.º 085481 tam. 3/E).

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Anchura tipo de punzón | 3,2 mm |
| Longitud portapunzón | 29 mm |
| Número de tipos de punzón utilizables | 9 |
| Longitud tipos punzón | 19,05 mm |
| Altura de letra | 3 mm |
| Altura tipo de punzón | 6,4 mm |
| Tipo de producto | Punzón de marcar a mano |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/+ mm | 085481 3/+ |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/8 mm | 085481 3/8 |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/T mm | 085481 3/T |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/Y mm | 085481 3/Y |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/F mm | 085481 3/F |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/& mm | 085481 3/& |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/M mm | 085481 3/M |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/H mm | 085481 3/H |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/N mm | 085481 3/N |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/V mm | 085481 3/V |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/U mm | 085481 3/U |

| | |
|---|------------|
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3// mm | 085481 3// |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/R mm | 085481 3/R |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/D mm | 085481 3/D |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/, mm | 085481 3/, |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/2 mm | 085481 3/2 |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/A mm | 085481 3/A |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/K mm | 085481 3/K |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/l mm | 085481 3/l |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/E mm | 085481 3/E |
| Soporte de tipo de letra, individual correspondiente al Juego n.º 085480 Adecuado para altura de letra 2-3 mm | 085482 2-3 |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/B mm | 085481 3/B |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/O mm | 085481 3/O |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/0 mm | 085481 3/0 |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/Q mm | 085481 3/Q |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/S mm | 085481 3/S |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/6 mm | 085481 3/6 |
| Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/7 mm | 085481 3/7 |
| | 085483 3 |

Tipos de acero intercambiables Surtido de números 0 – 9
Altura de letra 3 mm

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/5 mm

085481 3/5

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/3 mm

085481 3/3

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/W mm

085481 3/W

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/4 mm

085481 3/4

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/X mm

085481 3/X

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/- mm

085481 3/-

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/1 mm

085481 3/1

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/Z mm

085481 3/Z

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/. mm

085481 3/.

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/G mm

085481 3/G

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3LEER mm

085481 3LEER

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/J mm

085481 3/J

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/L mm

085481 3/L

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/C mm

085481 3/C

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/P mm

085481 3/P

Tipo de acero individual intercambiable correspondiente al
n.º 085480 Altura de letra / carácter 3/9 mm

085481 3/9