

Garant GRIDLINE

**Surtido de cubetas, 26×20G, Altura frontal de cajón/tipo: 50/3****Datos de pedido**

Número de pedido	950360 50/3
GTIN	4062406388812
Clase de artículo	9GB

**Descripción****Ejecución:**

Cubetas y laminitas de separación de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.  
El material separador llena un cajón completo 26×20G.

**Idóneo para:**

Cajones 26×20G.

**Contenido:**

Cubetas 1K n.º 951415: 4 × tam. 6×6/4; 2 × tam. 6×8/4; 4 × tam. 6×6/2; 2 × tam. 6×8/2; 2 × tam. 2×6/1; 1 × tam. 2×8/1

Laminitas de separación para cubetas (10 unidades) n.º 951275: 2 × tam. A; 3 × tam. C

**Descripción técnica**

Adecuado para cajones profundidad útil	500 mm
Material	Plástico
Adecuado para altura frontal de cajón	100 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	75 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	50 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	150 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	125 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	250 mm

Adecuado para altura frontal de cajón	200 mm
Adecuado para altura frontal de cajón	300 mm
Adecuado para cajones, profundidad útil en G	20
Altura de cubeta	25 mm
Cajones superficie útil en G	26×20
Adecuado para cajones anchura útil	650 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G	26
adecuado a partir de altura frontal de cajón	≥ 50 mm
Anchura	650 mm
Altura	25 mm
Anchura en G	26
Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
Peso	1,43 kg
Atributo del nombre de producto	26×20G
Tipo de producto	Cubeta para cajones

## Accesorios

Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X8/4	951415 6X8/4
Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 2X8/1	951415 2X8/1
Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X6/4	951415 6X6/4
Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X8/2	951415 6X8/2
Laminatas de separación para cubetasJuego de 10 piezas Tipo A	951275 A
Laminatas de separación para cubetasJuego de 10 piezas Tipo C	951275 C

Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G /  
modelo 6X6/2

951415 6X6/2

Altura de cubeta 25 mm1K Ancho×Profundidad en G /  
modelo 2X6/1

951415 2X6/1